

Tekniska data

MODELLNAMN DIM-02	E-NUMMER E 13 777 03
NÄTSPÄNNING 230 VAC/50 Hz	STANDBYEFFEKT 0,3 W
DIMENSIONER 46×46×18 mm	DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA -20 till +35 °C
RADIO 2,4 GHz mesh Bluetooth®	RADIORÄCKVIDD* Ca 10m inomhus * Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.
LASTTYP Bakkant (trailing edge) Framkant (leading edge)	TILLVERKARE Plejd AB
SKYDD Övertemperatur mjukvara Övertemperatur hårdvara Överlast mjukvara	TILLVERKNINGSLAND Sverige

Uppfyllda standarder

Plejd AB deklarerar härmed att produkten överensstämmer med normer och riktlinjer enligt direktiv 2014/53/EU.

EN 60669-1

EN 60669-2-1

EN 301489-1

EN 301489-17

EN 300328


RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av behörig elinstallatör. Nationella lagar och regler ska följas.



Plejd

DIM-02 INSTALLATIONS MANUAL



Mer information hittar ni i appen Plejd
eller på plejd.com



Plejd AB
www.plejd.com

Montering

1 Koppla in Krondimmern

Krondimmern installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock eller med hjälp av fäste (medföljer ej, E 13 777 03) på vägg eller DIN-skena.

Vid installation i isolerade eller varma miljöer eller med flera dimrar i samma dosa minskar den totala effekten. Produkten kan också användas tillsammans med Plejds adaptrar för utökad funktionalitet. Läs mer på: www.plejd.com/tillbehor.




LAST PER UTGÅNG*

230 V Halogen/glödljus	0-100 W
230 V LED-ljuskällor/drivdon (bakkant)	0-100 VA
230 V LED-ljuskällor/drivdon (framkant)	0-50 VA
Elektroniska transformatorer (12 V halogen)	0-100 VA

* Använd ej med: Lysrör, konventionella transformatorer eller lågenergilampor.

OBS! Vid installation är dimmern icke dimbar. Använd appen för att konfigurera dimmern före användning. Internetanslutning krävs i appen vid installation.

Kopplingschema



Extra styrgångar 1 2

Kontrollgång 1 och 2 kan användas för styrning med exempelvis:

- Återfjädrande tryckknapp (förinställt så att ingång 1 och 2 styr respektive utgång 1 och 2)
- Strömställare
- Rörelsevakt

Ingångarna kan också konfigureras för att trådlöst styra en eller flera andra produkter från Plejd. Dessutom kan dubbelklick på tryckknapp användas för att aktivera belysnings-scenarion.

Inställningarna gör du enkelt i appen.


2 Ladda ner appen Plejd och följ instruktionerna

Ladda ner appen Plejd via App Store eller Google Play.

Så snart du strömförsörjt enheten enligt kopplingschema kan du med appen konfigurera din belysning och ställa in din dimmer så att den passar med inkopplad last. För detta krävs internetanslutning i din telefon.

Din mobil eller surfplatta kopplar upp sig direkt mot enheten genom appen via Bluetooth[®] så du behöver ingen ytterligare utrustning för att komma igång.

3 Lämna över Plejd-systemet

Lämna över Plejd-systemet till din kund genom att skriva systemkoden på medföljande klisterlapp . Koden hittar du i appen när du är färdig med installationen. Fäst klisterlappen i kundens elcentral. Överlämna sedan välkomstfoldern **HEJ!** till kunden.

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta Plejd kundservice:
E-post: support@plejd.com | Telefon: 010-207 89 01

** Kräver telefon eller surfplatta med Bluetooth[®] 4.0 eller senare, och eventuellt senaste versionen av Android eller iOS.